



INFORMACIÓN TÉCNICA

7.PRODUCTOS ESPECIALES

7.28 DIFUMINO A-PK3

CARACTERÍSTICAS:

Combinación de Resinas acrílicas, y agentes auxiliares en medio acuoso.

Su aspecto es el de un líquido Amarillento, pero, puede colorearse según las necesidades del cliente.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Cueros plena flor y rectificados. donde se requiere conseguir efectos de moda en costuras, taloneras, punteras, etc.

MODO DE EMPLEO:

Después de efectuar la limpieza a fondo de colas y demás suciedades, aplicar el DIFUMINO A a pistola aerográfica con una abertura de boquilla de 1-1,5 mm., a una presión de 2-4 atmósferas y a una distancia adecuada del zapato. La práctica nos dice que 25-35 cm. es correcta. Es importante disponer de una buena cabina de aplicación, equipada con un buen extractor, cortina de agua y una buena luz para que la aplicación sea correcta. Es conveniente usar mascarilla protectora.

SEGURIDAD:

Consultar las hojas de seguridad.

***OBSERVACIONES:** Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.*

Fecha Revisión: 12/07/24